

Montarea bacurilor pe gripper EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Numar piesa: 8191126

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	anexa verticala de prindere
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 100 %
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Greutate produs	95 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material echer	otel inoxidabil inalt aliat
Material elemente de centrare	otel inalt aliat