

**Amortizor de zgomot
AMTX-P-PC12**

Numar piesa: 8191740

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	1
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Tipul de montare	cu clema de retinere
Greutate produs	0.7 g
Conexiune pneumatica	Cartus 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material amortizor de zgomot	PE