


Placa de ventilatie VABF-XA-12-M1-C

Numar piesa: 8191741

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	1
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P Insula de ventile VTUX-A-S
Presiune de spargere	17 bar
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Compatibilitate vacuum	nu
Debit normal (normalizat conform DIN 1343)	5200 l/min
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Nivel de presiune acustica	95 dB(A)
Nivel de putere acustica la o distanta de 1 m	106 dB(A)
Greutate produs	24.9 g
Tipul de montare	cu blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material amortizor de zgomot	PE