


**Obturator
NPQX-P-PC15**
Numar piesa: 8191751

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	10
Presiune de lucru	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1.6 g
Tipul de montare	cu clema de retinere
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material dop de obturare	Consolidat cu PA
Material garnitura inelara	HNBR