


Placa de inseriere VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Numar piesa: 8191781

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție integrată	Capac de codificare pentru stabilirea alimentării cu aer pilot (internă sau externă)
Directia de curgere	reversibil
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P Insula de ventile VTUX-A-S
Compatibilitate vacuum	da
Dimensiuni l x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura ambiantă	-5 °C...50 °C
Cuplu max. de strângere pentru montare pe perete	6 Nm
Greutate produs	57.9 g
Tip de fixare placă de racordare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12/14	pentru cartus 12 mm
Conexiune aer evacuat de comandă 82/84	pentru cartus 12 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material manson	otel inoxidabil înalt aliat
Material clema	otel inoxidabil aliaj înalt