

## Montare pe sina profilata VAME-XA-H

Numar piesa: 8191782

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                | Valoare                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitate de ambalare                           | 2                                                                                         |
| Rezistenta la vibratii                        | Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la socuri                          | Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                              |
| Conformitatea LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Cuplu de strangere nominal                    | 1.9 Nm                                                                                    |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 20 %                                                                                    |
| Greutate produs                               | 24.2 g                                                                                    |
| Tipul de montare                              | insurubat                                                                                 |
| Material fixare pe sina omega                 | Otel inalt aliat, inoxidabil                                                              |
| Nota privind materialele                      | Conform RoHS                                                                              |
| Material fixare                               | otel inoxidabil aliaj inalt                                                               |