


Placa VABF-XA-12-M2-QX

Numar piesa: 8191794

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	1
Directia de curgere	reversibil
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P Insula de ventile VTUX-A-S
Presiune de lucru	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Compatibilitate vacuum	da
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	0.8 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	34.7 g
Tipul de montare	insurubat
Conexiune pneumatica 3/5, sinteza	pentru cartus 15 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	Otel inoxidabil