


Adaptor pentru arbore DARF-Q13-16

Numar piesa: 8200998

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø16
Structura constructiva	Fus de arbore
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-C1-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 9 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Moment de incovoiere max.	4 Nm
Sarcina axiala max., static	140 N
Greutate produs	75 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si buca de centrare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul axului	Otel calit