

# Tub din plastic PUN-H-1/4-TGN-150-CB

Numar piesa: 8203973

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior Inch                             | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raza de indoire relevanta pentru debit      | 0.085 picior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raza min. de indoire                        | 0.046 picior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nota de aplicare                            | TPE-U pe baza de eter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proprietati ale furtunului                  | lant energetic adecvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material de testare la foc                  | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii               | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siguranta alimentara                        | vedeti informatii detaliate despre material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura ambianta                        | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greutatea produsului in functie de lungime  | 2.47 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conexiune pneumatica                        | pentru conector cu Ø exterior 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Culoare                                     | verde translucid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duritate Shore                              | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material furtun                             | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |