

Tub din plastic PUN-H-3/8-TRT-150-CB

Numar piesa: 8203977

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	3/8
raza de indoire relevanta pentru debit	0.171 picior
Raza min. de indoire	0.082 picior
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-14.4 psi...145 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii: Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-31 °F...145 °F
Greutatea produsului in functie de lungime	5.16 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 3/8"
Culoare	rosu translucid
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)