

Ventuza cu vacuum OGVN-52-A-U-G14

Numar piesa: 8204833

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuza de compensare a inaltimii	11.2 mm
Latimea nominala	6 mm
Diametrul ventuzei	52 mm
Volum de aspiratie	13.3 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuza	burdof rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	10 °C...45 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	85 N
Greutate produs	27.1 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	albastru/albastru deschis
Duritate Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material ventuze	PUR