

## Ventuza cu vacuum OGVN-52-A-U

Numar piesa: 8204835

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventuza de compensare a inaltimii           | 11.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diametrul ventuzei                          | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volum de aspiratie                          | 13.3 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozitie de conectare                        | sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forma de ventuza                            | burduf rotund de 1,5 ori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presiune de lucru                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presiunea nominala de functionare           | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mediu de operare                            | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Greutate produs                             | 15 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipul de montare                            | prin racordul de vid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Culoare                                     | albastru/albastru deschis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duritate Shore                              | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material ventuze                            | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |