

Placa adaptare OAMC-PA-M4-9

Numar piesa: 8205197

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Material echer de fixare	Aluminiu, anodizat
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Placa de racordare
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max.	1 Nm
Greutate produs	215 g
Tipul de montare	Fixare directa prin filet
Fixarea ventuzei	Filet interior M4
Accesoriu pentru ventuza, cantitate	9
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material placa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat