

Compensator de lungime VAL-3/8-80-F1A

Numar piesa: 8210510

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	80 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Racord de vid, sus
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	275 g
Tipul de montare	cu filet exterior M25x1,5
Fixarea ventuzei	Filet interior G3/8
Racord de vacuum	Filet interior G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Suport material	Aluminiu POM Otel inoxidabil aliaj inalt