


Amplificator presiune PBPA-40-D-A

Numar piesa: 8210529

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø piston | 40 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Amplificator de presiune cu piston dublu |
| Indicator de presiune | G1/8 pregatit |
| Presiune de iesire 2 | 0.4 MPa...2 MPa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi |
| Presiune de lucru | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi |
| Presiune de intrare 1 | 2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | 5 °C...60 °C |
| Greutate produs | 980 g |
| Tipul de montare | cu filet interior M4 |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conector pneumatic 3 | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |