

Compensator de lungime VAL-M5-5-F1A

Numar piesa: 8214722

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	5 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Racord de vid, sus
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	25 g
Tipul de montare	cu filet exterior M16x1
Fixarea ventuzei	Filet interior M5
Racord de vacuum	Filet intern M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Suport material	Aluminiu POM Otel inoxidabil aliaj inalt