

Compensator de lungime VAL-1/4-20-F1A

Numar piesa: 8214724

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuza	20 mm
Poziție de instalare	orice
Structura constructivă	Racord de vid, sus
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Greutate produs	118 g
Tipul de montare	cu filet exterior M26x1,5
Fixarea ventuzei	Filet interior G1/4
Racord de vacuum	Filet interior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Suport material	Aluminiu POM Oțel inoxidabil aliaj înalt