


Set paralel EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Numar piesa: 8216605

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensiune | 145 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Raportul de transmisie | 1:1 |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura de depozitare | -25 °C...60 °C |
| Umiditate relativa | 0 - 100 % |
| Tip de protectie | IP69K |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Momentul de inertie al masei | 2216 kgmm ² |
| Cuplu transmisibil | 50 Nm |
| Greutate produs | 11600 g |
| Cod de interfata actuator | C80-19 |
| Codul interfetei motor In | 138C |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |