

# Cilindru rotund DPRA-N-1 1 1/4"-1-U-N

Numar piesa: 8217860

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                       | 1 țol                                                              |
| Ø piston                                    | 1 1/4"                                                             |
| Filet tije piston                           | 7/16-20 UNF-2A                                                     |
| Amortizare                                  | fara amortizare                                                    |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Capatul tije pistonului                     | Filet exterior                                                     |
| Structura constructiva                      | Piston<br>Tija de piston<br>Teava de cilindru                      |
| Detectarea pozitiei                         | fara                                                               |
| Siguranta la rasucire/ghidaj                | tija de piston rotunda                                             |
| Presiune de lucru                           | 9.99 psi...150 psi                                                 |
| Mod de functionare                          | cu dubla actiune                                                   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III                                                 |
| Temperatura ambianta                        | -40 °F...300 °F                                                    |
| Greutate produs                             | 0.66 lb                                                            |
| Conexiune pneumatica                        | 1/8 NPT                                                            |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                       |
| Material garnituri                          | NBR                                                                |
| Material tija de piston                     | otel inoxidabil aliaj inalt                                        |
| Material teava cilindru                     | Otel inoxidabil aliaj inalt                                        |