

Ventil on/off MS6-EE-AGF-V24

Numar piesa: 8232874

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	6
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	electric
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	cu blocare cu palpare
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Funcție de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Valoare C	29 l/sbar
b-valoare	0.4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	7000 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 1,5 W
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	1040 g
Conector pneumatic 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1
Conector pneumatic 3	G1/2
Alimentarea cu aer pilot	intern
Conector electric	conform EN 175301-803
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune