


Ventil on/off MS6-EM1-AGF

Numar piesa: 8232876

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	6
Structura constructiva	Sertar rotativ
Tip de actionare	manual
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Blocaj de actionare	blocabil cu accesorii
Tipul de comanda	direct
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Presiune de lucru	0 MPa...1.8 MPa 0 bar...18 bar
Valoare C	30.8 l/sbar
b-valoare	0.57
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	8700 l/min
Debit nominal normal 2-3	6200 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	880 g
Conector pneumatic 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1
Conector pneumatic 3	G1/2

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune