

Grup de preparare
MSB4-1/4:02:02-WP-Z
Numar piesa: 8233010

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii
Structura constructiva	Regulator de presiune fara manometru
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Presiune de lucru	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.03 MPa...0.7 MPa 0.3 bar...7 bar 4.35 psi...101.5 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	490 g
Tipul de montare	cu suport de montare
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune