


Grup de preparare MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Numar piesa: 8233012

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Actionare manuala	cu blocare cu palpare
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Modul de ramificare Ventil soft start Ventil START Regulator de filtrare pentru ventil START
Cantitate max. de condens	19 ml
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Protectie pahar	Protectie din plastic
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.45 MPa...1.4 MPa 4.5 bar...14 bar 65.25 psi...203 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Debit normal max.	450 l/min
Caracteristici bobina	24 V CC; 1,5 W
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Caracteristica	Valoare
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1500 g
Tipul de montare	cu suport de montare
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/4
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC