


# Grup de preparare MSB4-1/8:J5:M1

Numar piesa: 8233016

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | 4                                                                                                                                 |
| Seria                                       | MS                                                                                                                                |
| Blocaj de actionare                         | Buton rotativ cu blocare<br>blocabil cu accesorii                                                                                 |
| Pozitie de instalare                        | vertical +/- 5°                                                                                                                   |
| Purjare a condensului                       | rotire manuala                                                                                                                    |
| Structura constructiva                      | Filtru-regulator-lubrificator                                                                                                     |
| Cantitate max. de condens                   | 19 ml                                                                                                                             |
| Finete de filtrare                          | 40 µm                                                                                                                             |
| Cantitatea max. de umplere cu ulei          | 30 cm³                                                                                                                            |
| Funcția de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar                             | Protectie din plastic                                                                                                             |
| Indicator de presiune                       | cu manometru                                                                                                                      |
| Presiune de lucru                           | 0.15 MPa...1.4 MPa<br>1.5 bar...14 bar                                                                                            |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 1 bar...7 bar                                                                                                                     |
| Debit normal max.                           | 950 l/min                                                                                                                         |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaze inerte                                                                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Temperatura de depozitare                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Clasa de puritate a aerului la iesire       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                     |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Greutate produs                             | 490 g                                                                                                                             |
| Tipul de montare                            | cu accesorii                                                                                                                      |
| Conector pneumatic 1                        | G1/8                                                                                                                              |
| Conexiune pneumatica 2                      | G1/8                                                                                                                              |

| Caracteristica           | Valoare                            |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nota privind materialele | Conform RoHS                       |
| Material garnituri       | NBR                                |
| Material filtru          | PE                                 |
| Material carcasa         | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC |