


Grup de preparare
MSB4-AGC:J120:M1-WP
 Numar piesa: 8233019

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Filtru-regulator-lubrificant
Cantitate max. de condens	19 ml
Finete de filtrare	40 µm
Cantitatea max. de umplere cu ulei	30 cm³
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Protectie pahar	Protectie din plastic
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar
Domeniu de reglare a presiunii	1 bar...7 bar
Debit normal max.	1400 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	690 g
Tipul de montare	cu suport de montare
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC