


# Grup de preparare MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Numar piesa: 8233029

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | 6                                                                                                                                 |
| Seria                                       | MS                                                                                                                                |
| Blocaj de actionare                         | Buton rotativ cu blocare<br>blocabil cu accesorii                                                                                 |
| Pozitie de instalare                        | vertical +/- 5°                                                                                                                   |
| Finete de filtrare                          | 40 µm                                                                                                                             |
| Actionare manuala                           | cu blocare<br>cu palpare                                                                                                          |
| Purjare a condensului                       | rotire manuala                                                                                                                    |
| Structura constructiva                      | Modul de ramificare                                                                                                               |
| Cantitate max. de condens                   | 38 ml                                                                                                                             |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar                             | Protectie din plastic                                                                                                             |
| Indicator de presiune                       | cu manometru                                                                                                                      |
| Presiune de lucru                           | 0.45 MPa...1.8 MPa<br>4.5 bar...18 bar<br>65.25 psi...261 psi                                                                     |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.4 MPa...1.2 MPa<br>4 bar...12 bar<br>58 psi...174 psi                                                                           |
| Debit normal max.                           | 1500 l/min                                                                                                                        |
| Caracteristici bobina                       | 24 V CC: 1,5 W                                                                                                                    |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte                                                                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Temperatura de depozitare                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Clasa de puritate a aerului la iesire       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                     |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                    |

| Caracteristica         | Valoare                            |
|------------------------|------------------------------------|
| Greutate produs        | 3780 g                             |
| Tipul de montare       | cu suport de montare               |
| Conector pneumatic 1   | G1/4                               |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4                               |
| Conector pneumatic 3   | G1/2                               |
| Material filtru        | PE                                 |
| Material carcasa       | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC |