



# Ventil pedala cu retinere FP-5-1/4-B

Numar piesa: 8997

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 5/2 bistabil                                  |
| Tip de acționare                                     | manual                                        |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 550 l/min                                     |
| Racord pneumatic de lucru                            | G1/4                                          |
| Presiune de lucru                                    | -0.95 bar...10 bar                            |
| Structura constructivă                               | Scaun-farfurie                                |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                   |
| Latimea nominală                                     | 7 mm                                          |
| Poziție de instalare                                 | orice                                         |
| Tipul de comandă                                     | direct                                        |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                            |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiantă                                 | -10 °C...60 °C                                |
| Forța de acționare                                   | 82 N                                          |
| Greutate produs                                      | 1845 g                                        |
| Tipul de montare                                     | cu orificiu de trecere                        |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/4                                          |
| Conexiune pneumatică 2                               | G1/4                                          |
| Conector pneumatic 3                                 | G1/4                                          |
| Conexiune pneumatică 4                               | G1/4                                          |
| Conexiune pneumatică 5                               | G1/4                                          |
| Material garnituri                                   | NBR                                           |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune                  |