

Articulație sferică SGS-M20X1,5

Numar piesa: 9264

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M20x1,5
Pe baza standardului	ISO 12240-4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	9 kN
Greutate produs	468 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Alama
Material carcasa	Otel galvanizat
Material inel interior	Otel
Material piulita	Otel, galvanizat