


Racord rapid de trecere SCK-PK-3

Numar piesa: 9420

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2.4 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	Schott
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm cu piulita
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material piulita	Otel, galvanizat
Material element de imbinare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat