


Articulație tip furcă SG-M42X2

Numar piesa: 9582

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M42x2
Conform cu standardul	ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M42x2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru în masă sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	7520 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Oțel galvanizat
Material furcă	Oțel galvanizat
Material piulita	Oțel galvanizat