


Supapa evacuare rapida SE-1/2-B

Numar piesa: 9688

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Exhaustare rapida
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	6480 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	4560 l/min
Presiune de lucru	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...75 °C
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Latimea nominala	15 mm
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...75 °C
Greutate produs	200 g
Conector pneumatic 3	G1/2
Material garnituri	NBR