

Indicator de presiune OH-10

Numar piesa: 9791

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Presiune de lucru	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	4 g
Conexiune pneumatica	Niplu de conectare PK-3
Nota privind materialele	Conform RoHS