


# Supapa evacuare rapida SEU-1/4-NPT

Numar piesa: 9799

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                           | Valoare                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                                        | Exhaustare rapida                                                  |
| Selectare funcție suplimentara                                           | cu amortizor de zgomot                                             |
| Conector pneumatic 1                                                     | 1/4 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                                                   | 1/4 NPT                                                            |
| Tipul de montare                                                         | insurubabil                                                        |
| Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)  | 1100 l/min                                                         |
| Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)                 | 2300 l/min                                                         |
| Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi) | 960 l/min                                                          |
| Presiune de lucru                                                        | 0.5 bar...10 bar                                                   |
| Temperatura ambianta                                                     | -20 °C...75 °C                                                     |
| Mediu de operare                                                         | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Latimea nominala                                                         | 7 mm                                                               |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                              | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                                        | -20 °C...75 °C                                                     |
| Nivel de presiune acustica                                               | 85 dB(A)                                                           |
| Nota privind materialele                                                 | Conform RoHS                                                       |