

Supapa evacuare rapida SEU-3/8-NPT

Numar piesa: 9800

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Exhaustare rapida
Selectare funcție suplimentara	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	2280 l/min
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	4680 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Presiune de lucru	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...75 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Latimea nominala	11 mm
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...75 °C
Nivel de presiune acustica	83 dB(A)
Nota privind materialele	Conform RoHS