

Индивидуальная монтажная плита NAU-1/2-3B-ISO

№ изделия: 10337

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, внешние размеры по VDMA 24345. Присоединение снизу.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	ISO 5599-1
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	660 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление