



# Амортизатор YSR-12-12

№ изделия: 10867

FESTO

Регулируемый, наполняемый



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Ход	12 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	12 mm
Макс. усилие остановки	900 N
Макс. потребление энергии на ход	10,8 J
Макс. потребление энергии в час	77.000 J
Макс. остаточная энергия	0,05 J
Усилие сброса	25 N
Вес продукта	120 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, шток	Легированная сталь