

Корпус муфты EAMK-A-D19-28D

№ изделия: 1087585

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	51 g
Код интерфейса, привод	D19A
Код интерфейса, корпус муфты	28D
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)