

Распределитель с электроуправлением JMVH-5-1/8-S-B-VI

№ изделия: 116004

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	1.000 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Класс защиты	IP65
Условный проход	8 mm
Монтажный шаг	27 mm
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Да
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	реверсивный
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Время переключения, реверс	22 ms
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	Вакуум, с маслом Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 µm Сжатый воздух, фильтрованный,, обогащенный маслом, фильтрация 5 µm Вакуум, без масла
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 µm Сжатый воздух, фильтрованный,, обогащенный маслом, фильтрация 5 µm
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое присоединение, 11	G1/8
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества