

Обратный клапан H-1/4-B

№ изделия: 11689

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Тип крепления	Резьбовой
Operating pressure МПа	0,04 ... 1,2 МПа
Рабочее давление	0,4 ... 12 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Положение при сборке	Любое
Стандартный номинальный расход 1 -> 2 из 6 на 5 бар	1.000 l/min
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда пилотного каскада	LX1
Макс. момент затяжки	11 Nm
Вес продукта	25,4 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR