



# Распределитель с электроуправлением JMUH-5/2-D-2C-VI

№ изделия: 120359

FESTO

Для пневмоострова

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Ширина	54 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	13,5 mm
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 50 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 50 µm
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое подключение, канал 2	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плита
Пневматическое присоединение, канал 4	Соединительная плита, размер 2 по ISO 5599-2
Пневматическое присоединение, канал 5	Монтажная плита