

Фланец с осью SUA-100

№ изделия: 157327

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, подходящие опорные стойки LBN или LN, LSN.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	1.285 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал втулки	Пружинная сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал фиксатора	сталь, гальванизированная
Материал вала	Сталь С защитным покрытием