


# Задающий модуль SPC200-2AI-U

№ изделия: 170177

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. ошибка усиления	0,2 %
Абсолютная точность эталонного напряжения	0,4 %
Кол-во аналоговых входов	2
Разрешающая способность	12 Bit
Входной фильтр	Нижняя частота, 16 Гц
Диапазон входного напряжения	0 ... 10 V
Макс. ток нагрузки источника эталонного напряжения	8 mA
Макс. ошибка смещения	1,5 mV
Мин. входное сопротивление	200 kOhm
Эталонное напряжение	10 V
Стандартное потребление тока, модуль расширения	10 mA
Вес продукта	55 g
Абсолютная точность преобразователя	< 0,3 % FS
Нелинейность	3 LSB
Электрическое присоединение, входы	Клемная колодка 9-пин
Пространство для установки	От 3 и выше