

Шинный интерфейс SPC200-COM-PDP

№ изделия: 170224

FESTO

с PROFIBUS DP-присоединением.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Поддержка конфигурации	Файл данных устройства
Стандартное потребление тока, модуль расширения	50 mA
Вес продукта	80 g
Максимальное кол-во адресов для выходов	32 byte
Максимальное кол-во адресов для входов	32 byte
Диапазон адресов интерфейса fieldbus	1 ... 125
Исполнение интерфейса fieldbus	Электрическая изоляция RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: цикличная коммуникация
Электрическое присоединение, интерфейс fieldbus	Розетка разъема SUB-D 9-пин
Пространство для установки	От 3 и выше 4 или более с MMI