

Тройниковое соединение FB-TA-M12-5POL

№ изделия: 171175

FESTO

для Feldbus-присоединения к распределителям и пневмоостровам.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	59 g
Электрическое подключение	5-пин M12x1 / M12x1 Разъем/розетка
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L