

Фланец с осью SUA-100-R3

№ изделия: 176891

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, подходящие опорные стойки LBN или LN, LSN.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Положение при сборке	Любое
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	1.236 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав С защитным покрытием
Материал монтажного штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал втулки	Пружинная сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал фиксатора	Легированная сталь, нержавеющая
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая