

Многополюсный разветвитель MPV-E/A08-M12

№ изделия: 177671

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Нагрузка по току на слот	4 A
Допустимая нагрузка по току	12 A
Класс защиты	IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта	200 g
Техника электрических соединений, вх./вых.	M12 5-пин
Тип крепления	со сквозным отверстием
Информация о материале, розетка	Латунь Гальванизирован
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PU)