


# Субконтроллер SPC200-SCU-AIF

№ изделия: 178311

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Стандартное потребление тока, модуль расширения	100 mA
Вес продукта	80 g
Электрическое присоединение AIF OUT	5-пин
Рабочая характеристики, присоединение оси	2 пневматических привода Макс. 16 цифровых функциональных входов Макс. 16 цифровых функциональных выходов
Пространство для установки	От 3 и выше