

Многополюсная штекерная розетка IMP1-SD-40

№ изделия: 18318

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	18 ... 27 mm
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 300\text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	10 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 125 °C
Вес продукта	395 g
Поперечное сечение терминала	1,5 mm ²
Электрическое подключение	Розетка разъема 40-пин
Резьбовое подключение кабеля	Pg29
Тип крепления	C зажимами
Информация о материале, корпус	Пластик Отливка из легкого сплава
Информация о материале, разъем	Медный сплав Посеребрен