

Штекерная розетка MSSD-ZBZC

№ изделия: 185521

FESTO

для распределителей CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Морская классификация	см. сертификат
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	11 g
Электрическое подключение	Розетка разъема
Диапазон рабочего напряжения DC	3 ... 36 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальное сечение провода	0,22 ... 0,34 mm ²
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA