

Многополюсная штекерная розетка IMP2-SD-26-EA

№ изделия: 18665

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	13,5 ... 15 mm
Положение при монтаже	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250 V$
Допустимая нагрузка по току	7,5 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 125 °C
Вес продукта	97 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 26-пин
Резьбовое подключение кабеля	Pg16
Код розетки	Y - для входов/выходов
Тип крепления	C гайкой
Материал уплотнения	CR Стойкий к воздействию света и масла
Материал корпуса	Медный сплав Никелирование
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен